

Mauernut-Klemmschelle

Die Mauernut-Klemmschelle von OBO erweist sich auf jeder Baustelle als cleverer Problemlöser: Sie deckt nicht nur vielfältige Schlitzbreiten ab (von <27mm bis >45mm) und kann auf diversen Untergründen wie Beton oder Kalk-Sandstein befestigt werden, sondern überzeugt auch mit einem integrierten Rastsystem. Durch dieses ist eine Befesti-

gung ohne Nagel möglich. In schmalen Schlitzten klemmt sich die Schelle mit notwendigem Druck selbst im gefrästen Schlitz fest. Einwandfreier Halt garantiert. Schlechte Untergrundqualität? Ein mittig angebrachtes Loch bietet immer die zusätzliche Funktion, doch noch einen Nagel einzuschlagen.



Mauernut-Klemmschelle zur werkzeuglosen Fixierung von Kabeln und Röhren in Mauerschlitzten von 27-45 mm Schlitzbreite.

Typ	Farbe	Verp. Stk.	Art.-Nr.
MNK 01	orange	100	2148881

PP Polypropylen

Nagel-Fix mit Stahlnagel

Mit der Nagel-Fix Schelle für Mauernuttschlitze lassen sich Kabel und Rohre auf der Längsseite so unkompliziert befestigen wie nie. Nagel-Fix deckt Schlitzbreiten von 25 bis 46 mm ab und kann auf diversen Untergründen wie Beton, Y-Tong, Kalk-

Sandstein oder Porenbeton befestigt werden. Damit ist die clevere Schelle die ideale Lösung für viele verschiedene Installationssituationen. Die Befestigung erfolgt ganz einfach durch einen Hammer Schlag auf den Nagelkopf



Nagelschelle Nagel-Fix mit vormontiertem verzinkten Stahl Nagel, zum Fixieren von Leitungen in Mauerschlitzen von 25-46 mm und auf Mauerwerk.

Typ	Farbe	Maß L mm	Verp. Stk.	Art.-Nr.
2023 50	orange	50	100	2222850
2023 60	orange	60	100	2222870
2023 70	orange	70	100	2222880

PP Polypropylen