

Der größte Innenraum seiner Klasse

Bodensteckdose UDHOME2

- Um 54° abgeschrägter Träger im Innenraum
- Vergrößerter Installationsraum
- Auch große Stecker verschwinden unter geschlossenem Deckel



Mit der **UDHOME2** bringt OBO Bettermann die Weiterentwicklung eines Bestsellers auf den Markt. Die kleinste Bodensteckdose wurde bei nahezu gleichen Außenmaßen deutlich geräumiger gemacht.

www.obo.de

Building Connections

OBO
BETTERMANN

Die UDHOME2- Versionen im Vergleich



	UDHOME2	UDHOME2 2020	
Allgemeine Angaben	Abmessung Bodensteckdosen	125 x 125 mm	140 x 140 mm
	Nivellierbereich	95 - 115 mm 110 - 130 mm	100 - 135 mm 110 - 135 mm
	Leerrohr-Einführungen	jeweils 4 pro Installationsbereich (Starkstrom / Datentechnik)	jeweils 4 pro Installationsbereich (Starkstrom/Datentechnik), zusätzliche Einführungen im Boden der UDHOME2
	Material (Deckel / Rahmen)	Edelstahl	Edelstahl
		-	Messing
	Belastbarkeit nach EN50085-2-2	3.000 N – Nach dem Widerstand gegen vertikale Lasten, die über eine kleine Fläche wirken	3.000 N – Nach dem Widerstand gegen vertikale Lasten, die über eine kleine Fläche wirken
Deckel	Ausführung	Dekordeckel	Dekordeckel
		Bodenbelagaussparung, 15 mm	Bodenbelagaussparung, 15 mm
	Öffnungsmechanik	festes Scharnier	flexibler Deckeleinsatz, in alle Richtungen einsetzbar
	Verschlussmechanik	nein	Kugelschnäpper für sanftes Deckelschließen
	Schnuraustritt	mit Öffnungskontur	mit Griffbügel
	Querschnitt Schnuraustritt	-	um 20% vergrößert für optimierte Leitungsausführung
	Schnuraustritt wechselbar	nein	ja (Ausführung mit Öffnungskontur und Griffbügel als Zubehör erhältlich)
	Deckel austauschbar	nein	ja, dank baugleicher Konstruktion kann der Deckel ausgetauscht werden
Installationsraum	Montageschutzdeckel	ja	ja, mit OBO Logo und Montagehinweisen
	IP-Klasse nach EN50085-2-2	IP20 bei Nutzung IP40 ungenutzt	IP20 bei Nutzung IP40 ungenutzt
	Anzahl Steckdosen	2fach-M45 VDE/NF	2fach-M45 VDE/NF
		leer	leer
	Anzahl Datentechnik	2 mit optionalem Träger	2 mit optionalem Träger
	Geradeausstecker	nein	ja
	Winkelstecker	ja	ja
	Passend für die meisten Handyladegeräte	nein	ja
	Deckel lässt sich bei allen Steckertypen schließen	nein	ja, dank abgechrägter Träger um 54° im Innenraum
	Höhe Installationsraum	fest	vergrößert sich bei größeren Nivellierhöhen
Material Montageträger	verzinktes Stahlblech	Edelstahl	
Kantenbearbeitung	nein	ja (weiche Kanten)	
	CE-Konformität	ja	ja
	VDE-Zertifiziert	nein	ja



	UDHOME2	UDHOME2 2020	
mit Bodenbelagsaussparung 2-fach VDE, Edelstahl	 7368399	 7368324	
mit Bodenbelagsaussparung 2-fach NF, Edelstahl	 7368398	 7368330	
ohne Bodenbelagsaussparung 2-fach VDE, Edelstahl	 7368384	 7368326	
ohne Bodenbelagsaussparung, 2-fach NF, Edelstahl	 7368383	 7368332	
mit Bodenbelagsaussparung frei bestückbar, Edelstahl	 7427090	 7368340	
mit Bodenbelagsaussparung frei bestückbar, Messing	-	 7368346	
ohne Bodenbelagsaussparung frei bestückbar, Edelstahl	 7427019	 7368342	
ohne Bodenbelagsaussparung, frei bestückbar, Messing	-	 7368348	

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland

GmbH & Co. KG
Langer Brauck 25
58640 Iserlohn
DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland

Tel.: +49 23 71 78 99 - 20 00
Fax: +49 23 71 78 99 - 25 00
info@obo.de
www.obo.de

Building Connections

