


Technisches Datenblatt

Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2029944



Winkelstutzen mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430. Der Winkelstutzen kann mit 2 Druckringen 107/D aus Stahl, einem Dichtring 107/A oder 107/B und einer Druckschraube 107/E zu einer Winkelverschraubung komplettiert werden.



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2029944
Typ	107 W PG16 PA
Bezeichnung 1	Winkelstutzen
Hersteller	OBO
Dimension	PG16
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,95 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2029944



Abmessungen



Maß A	24 mm
Maß B	15 mm
Maß D1	27,5 mm
Maß D2	18,5 mm
Maß L1	11,5 mm
Maß L2	11 mm
Maß L3	27 mm

Technische Daten

Bauform	mit Gewinde
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Gewinde	Pg 16
Gewindemaß PG Außen	16
Gewindemaß PG Innen	16
Temperatureinsatzbereich max.	65 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C