



Auch passend zu Winkleisen mit 40 mm Schenkellänge, Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg3, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.

Die Bügelschellen 2056/W ALU sind in der Ausführung für 1 Kabel gemäß VDE 0298-1 zur Einzelverlegung von Einleiter-Kabeln in Drehstromnetzen geeignet, da hier kein geschlossener Eisenkreis vorliegt. Es muss jedoch die geringere mechanische Festigkeit der Aluminiumschellen im Kurzschlussfalle berücksichtigt werden, d. h.: möglichst dichter Schellenabstand in Längsrichtung, genügend seitlicher Abstand zwischen den Kabeln.



**Alu** Aluminium

### Stammdaten

Artikelnummer	1184059
Typ	2056W 40 ALU
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Hersteller	OBO
Dimension	34-40mm
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU



Artikelnummer: 1184059

### Abmessungen



Maß A	23 mm
Maß B	45 mm
Maß C	34 mm
Maß E	11 mm
Maß G	M8
Maß H	105 mm
Maß L	31,5 mm
Maß t	2 mm
Maß x	5,5 mm

### Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
für 1 Kabel H	105 mm
für 1 Kabel L	31,5
für Rohrdurchmesser max.	40 mm
für Rohrdurchmesser min.	40 mm
Halogenfrei	ja
Max. Anzugsdrehmoment	2 Nm
Mit Kunststoffwanne	ja
Mit Metallwanne	nein
Montageart	Winkelprofil
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	40 mm
Spannbereich D min.	34 mm
Zusatz Oberfläche	unbehandelt
Zusatz Werkstoff	Aluminium
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne	Polypropylen