

Riffelblechdeckel für das begehbare Kabelrinnen-System Typ BKR.

Die Deckelstärke setzt sich aus 2,0 mm bandverzinktem Stahlblech und 1,3 mm Riffelhöhe zusammen.

Vorgeprägte Ausbrechöffnungen im Abstand von 100 mm ermöglichen eine nachträgliche Installation eines Drehriegels.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



St Stahl

PE 50S PES50 - Polyester/Epoxid/Sichtfläche beschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6049103
Typ	DBKR 500 FSK SGB
Bezeichnung 1	Riffelblechdeckel
Bezeichnung 2	für begehbare Kabelrinnen
Hersteller	OBO
Dimension	500x3000
Farbe	signalgelb; RAL 1003
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES50 - Polyester/Epoxid/Sichtfläche beschichtet
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	826,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Riffelblechdeckel DBKR

Artikelnummer: 6049103



Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	500 mm
Höhe	13 mm
Blechstärke	3,3 mm
Maß B	500 mm
Maß b	50 mm
Maß L	3.000 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	0 St.
Befestigungsart	aufliegend
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein