

# Technisches Datenblatt

## Trennwand GKH-TW70

Artikelnummer: 6114290



Trennwand aus halogenfreiem PC/ABS zur Montage in Rapid 80 GKH (GA) Geräteeinbaukanälen oder ISS Installationssäulen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

Artikelnummer	6114290
Typ	GKH-TW70
Bezeichnung 1	Trennwand halogenfrei
Bezeichnung 2	für GKH
Hersteller	OBO
Dimension	70x2000
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	14 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Trennwand GKH-TW70

Artikelnummer: 6114290



## Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	44,5 mm
Höhe	10 mm

## Technische Daten

Ausführung	1-fach
Befestigungsart	steckbar
Geeignet für Kanalhöhe	70
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C