

Technisches Datenblatt

Sechskantanker MMS-plus SS 12x120, mit angepresster Scheibe, aus Edelstahl A4
Artikelnummer: 3498176



Edelstahl-Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Sechskantantrieb und angepresster Scheibe zur Aufnahme großer Lasten. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern in Feuchträumen und im Außenbereich. Gemäß EAD geprüfetes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäischer Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.



A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten


Artikelnummer	3498176
Typ	MMS+ SS12x120 A4
Bezeichnung 1	Sechskantanker
Bezeichnung 2	mit angepresster Scheibe
Hersteller	OBO
Dimension	12x120mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Sechskantanker MMS-plus SS 12x120, mit angepresster
Scheibe, aus Edelstahl A4
Artikelnummer: 3498176



Abmessungen



Abmessung	12x120
Länge	120 mm
Maß L	120 mm

Technische Daten

Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben	Spiraldübel
Bohrungsdurchmesser min.	10 mm
Kopfdurchmesser	22 mm
Kopfform	sechskant (hexagonal)
Schlüsselweite	15
Schraubensystem	sechskant (hexagonal)