

# Technisches Datenblatt

## Porenbetondübel mit Innengewinde M12

Artikelnummer: 3497706



Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton.  
Ausführung mit Innengewinde. Für eine Brandbelastung bis zu 120 Minuten geeignet, Lastwerte der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entnehmen (gilt für Porenbeton der Festigkeitsklassen min. 3,3).

Für die Montage ist ein Setzwerkzeug erforderlich.



DIBt U

- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	3497706
Typ	PBD i M12
Bezeichnung 1	Porenbetondübel
Bezeichnung 2	mit Innengewinde
Hersteller	OBO
Dimension	92x16
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Porenbetondübel mit Innengewinde M12

Artikelnummer: 3497706



### Abmessungen



Länge	92 mm
Maß L	92 mm

### Technische Daten

Ausführung	zum Einschlagen
Gewinde	M12
Gewinde metrisch	12
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	35 mm