

Technisches Datenblatt

Trennwand LKM TWS45

Artikelnummer: 6249871



Trennwand zur Unterteilung der LKM Leitungsführungskanäle Kanalhöhe 60 mm bei unterschiedlichen Spannungsebenen.
Durch die Schlaufenlochung im Boden wird der Potentialausgleich auf die Trennwand übertragen.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6249871
Typ	LKM TWS45
Bezeichnung 1	Trennwand
Hersteller	OBO
Dimension	45x2000mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	47,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Trennwand LKM TWS45

Artikelnummer: 6249871



Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	34 mm
Höhe	45 mm
Maß a	45 mm

Technische Daten

Ausführung	Einzel
Befestigungsart	steckbar
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	60 mm
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C