

# Technisches Datenblatt

Sechskantanker MMS-plus SS 10x75, mit angepresster Scheibe, aus Edelstahl A4  
Artikelnummer: 3498126



Edelstahl-Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Sechskantantrieb und angepresster Scheibe zur Aufnahme großer Lasten. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern in Feuchträumen und im Außenbereich. Gemäß EAD geprüfetes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäischer Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.



A4 Edelstahl, rostfrei

## Stammdaten


Artikelnummer	3498126
Typ	MMS+ SS 10x75 A4
Bezeichnung 1	Sechskantanker
Bezeichnung 2	mit angepresster Scheibe
Hersteller	OBO
Dimension	10x75mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt

Sechskantanker MMS-plus SS 10x75, mit angepresster  
Scheibe, aus Edelstahl A4  
Artikelnummer: 3498126



## Abmessungen



Abmessung	10x75
Länge	75 mm
Maß L	75 mm

## Technische Daten

Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben	Spiraldübel
Bohrungsdurchmesser min.	8 mm
Kopfdurchmesser	19 mm
Kopfform	sechskant (hexagonal)
Schlüsselweite	13
Schraubensystem	sechskant (hexagonal)