


Technisches Datenblatt

Kanaleinheit für GES9, Höhe 40-140 mm

Artikelnummer: 7424204



Montagefertige Kanaleinheit estrichbündig zur Leitungsführung, bestehend aus 3 Systemdeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen mit $H = 3$ mm. Für trockene Räume im Innenbereich mit trocken gepflegten Fußböden. Mit entsprechenden Systemzubehör auch für nass gepflegte Böden geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreiten 200, 300 und 400 oder 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (bitte Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt.

Mit drei (bei Kanalnennbreite 400, $L = 800$ mm) oder sechs Geräteeinbaudeckel (bei Kanalnennbreiten 500 und 600, $L = 400$ mm) mit je einer Einbauöffnung für eine quadratische Einbaueinheit der Nenngröße 9.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7424204
Typ	OKA-G60040140D9
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	für Geräteinsatz GES9
Hersteller	OBO
Dimension	2400x600x140
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2,4
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1974,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen



Länge	2.400 mm
Breite	600 mm

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit für GES9, Höhe 40-140 mm

Artikelnummer: 7424204



Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Abdeckungen	6
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	6
Befestigungsart Montage-System	Boden
Bodenblech	nein
Deckelbefestigung rastend	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	ja
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	ja
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Gewebewand	ja
Kanalhöhe max.	140 mm
Kanalhöhe min.	40 mm
Materialstärke Deckel	4
Mindeststrichhöhe	40
Mit Anschlussöffnung	ja
Mit Potentialausgleich	nein
Mit Trennwand	nein
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	für Geräteinsatz
Montageöffnung	quadratisch
Nenngröße für Geräteinbaueinheiten	9
Nivellierbereich max.	140 mm
Nivellierbereich min.	40 mm
Oberteil abnehmbar	ja