

Technisches Datenblatt

Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKN3, Nenngröße 9, Edelstahl
Artikelnummer: 7408934



Nivellierbare quadratische Kassette Schwerlast "blind" in Nenngröße 9 für die Herstellung einer Revisionsöffnung. Einbau in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45@-Geräte. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden.



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten


Artikelnummer	7408934
Typ	RKN3 9 V SL1 21
Bezeichnung 1	Quadratische Kassette SL1
Bezeichnung 2	Blindeckel
Hersteller	OBO
Dimension	243x243x105
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	540 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt


Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 9, Edelstahl
Artikelnummer: 7408934



Abmessungen



Länge	243 mm
Breite	243 mm
Höhe	110 mm
Maß h	110 mm



Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	0
Anzahl der Leitungsauslässe	0
Anzahl Universalträger	3 x UT4
Ausführung	quadratisch
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenausschnitt/Montageöffnung	244x244
Bodenpflege	nass
Entkoppelbar	nein
Fußbodenhöhe max.	155 mm
Fußbodenhöhe min.	110 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	nein
Länge Einbaumaß	244 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	9
Nivellierbereich max.	155 mm
Nivellierbereich min.	110 mm
Norm	EN 50085-2-2
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP00
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP55
Schutzgrad IK-Code	IK10
Schwerlastausführung	ja
Schwerlastklasse	10 kN (OBO SL1)
Typ des Einbausystems	UT4
Zulassungen	VDE
Bodenbelagdicke	21 mm