

Sprossenauflegebleche zur Vergrößerung der Auflagefläche für die Kabel in den Formteilen für die Verlegearten mit Kabelleitern zum Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Damit die Funktionserhaltskabel im Brandfall eine möglichst große Auflagefläche in den Kabelleiterformteilen haben, sind zusätzlich die Sprossenauflegebleche zu verwenden. Die Sprossenauflegebleche werden nur lose auf die Sprossen der Kabelleiterformteile gelegt. Die nach unten ausgebildeten Nasen verhindern ein Wegrutschen.
Für Kabelleiterbreite 400mm.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6223044
Typ	SAB40 FT
Bezeichnung 1	Sprossenauflegeblech
Bezeichnung 2	für Funktionserhalt
Hersteller	OBO
Dimension	380x140x16,5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	71 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Sprossenauflegeblech für Funktionserhalt FT

Artikelnummer: 6223044



Abmessungen



Höhe	16,5 mm
Maß a	60 mm
Maß B	380 mm
Maß b	75 mm

Technische Daten

Materialstärke	1,5 mm
----------------	--------