

# Technisches Datenblatt

## UP Unterputz-Elektronikdose 66, luftdicht

Artikelnummer: 2003727



Unterputz-Elektronikdose mit zusätzlichem Klemmraum und luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 67 mm.

- mit 4 koppelbaren Verbindungsstützen mit Bajonettverschluss
- 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
- 4 Einführungen bis Ø 20 mm
- 14 Einführungen bis Ø 11 mm
- 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden
- Trennwand für unterschiedliche Spannungen, mit Ausbrechöffnungen
- 4 x 3 Schraubdomes

Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.



**PP/TPE** Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer

### Stammdaten

Artikelnummer	2003727
Typ	UE 66-L
Bezeichnung 1	UP Elektronikdose
Bezeichnung 2	mit Geräteschrauben, luftdicht
Lieferbar ab	01.10.2021
Hersteller	OBO
Dimension	Ø60xH67x148
Farbe	tiefschwarz / blaugrau
Werkstoff	Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## UP Unterputz-Elektronikdose 66, luftdicht

Artikelnummer: 2003727



### Abmessungen



Länge	148 mm
Breite	76 mm
Höhe	67 mm

### Technische Daten

Anzahl der Einführungen	24
Art der Einführung_	NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre
Art der Gehäusedurchführung	Einführungsmembran
Ausführung	Einzel
Bauform	Geräte-Verbindungsdose
Befestigung der Geräte	Schrauben
Deckel	ohne
Deckelbefestigung	Schrauben
Einführung von Hinten	ja
flammwidrig	nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C
Form	oval
für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Halogenfrei	ja
Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm	4
Mit Nagellasche	nein
Mit Schrauben	ja
Nennquerschnitt max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Rohreinführungen Ø 20 mm	6
Schlagfest	ja
Schutzart	IP30
Luftdicht	ja
Bemessungsspannung	400 V