

# Technisches Datenblatt

## Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046553



Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.



**St** Stahl

**DN** zink / nickelbeschichtet

### Stammdaten

Artikelnummer	2046553
Typ	SVM16W DN
Bezeichnung 1	Stapa Gewindemuffe
Bezeichnung 2	mit Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	M16x1,5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	zink / nickelbeschichtet
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde



Artikelnummer: 2046553

### Abmessungen



Länge	26 mm
Maß D	18,5 mm
Maß d	16 mm
Maß L	26 mm
Maß M	M16
Maß t	2 mm

### Technische Daten

Ausführung	Gewinde
für Rohrdurchmesser	16 mm
Gewinde	M16x1,5
Größe	16
Halogenfrei	nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein