


# Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>,  
Länge 5 m, weiß  
Artikelnummer: 6108720



Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> in der Ausführung Buchse - Stecker, Typ WINSTA® MIDI.

PVC-Schlauchleitung: H05VV-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Geeignet für den Anschluss von anschlussfertigen Universalträgern Connect UTC an einem Energieverteiler.



PA Polyamid

## Stammdaten

Artikelnummer	6108720
Typ	VL-WIN 3P2.5 5W
Bezeichnung 1	Verbindungsleitung
Bezeichnung 2	3x2,5mm <sup>2</sup> , WINSTA
Hersteller	OBO
Dimension	5000x27x15
Farbe	weiß
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	82 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Technische Daten

Anzahl Pole	3
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungskabel
Art der Verriegelung	separat
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Bemessungsstoßspannung	4
Brandlast	3,83

# Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>,  
Länge 5 m, weiß  
Artikelnummer: 6108720



## Technische Daten

Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz	weiß
Halogenfrei	nein
Kabeltyp	H05VV-F
Leitungslänge	5000 mm
Mantel-Farbe	weiß
Mechanische Kodierung	ja
Nennspannung	250 V
Nennstrom	20 A
Pol-Kennzeichnung	L, N, PE
Querschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad	3