

# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 732 A2

Artikelnummer: 1362648



Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



**A2** Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 1362648                    |
| Typ                                 | ASG 732 63 A2              |
| Bezeichnung 1                       | Abstandschelle             |
| Bezeichnung 2                       | mit Gewindeanschluss M6    |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 53-63mm                    |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 20                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 5,301 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4428 kg CO2e / 1 Stück   |


# Technisches Datenblatt

## Abstandschele 732 A2

Artikelnummer: 1362648



### Abmessungen



|            |       |
|------------|-------|
| Maß A      | 94 mm |
| Maß B      | 80 mm |
| Maß b      | 18 mm |
| Maß D      | 63 mm |
| Maß D max. | 63 mm |
| Maß D min. | 53 mm |
| Maß H1     | 12 mm |
| Maß t1     | 1,5   |
| Maß t2     | 1,5   |
| Maß x      | 15 mm |

### Technische Daten

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Abstand zur Wand       | ja          |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1           |
| Ausführung             | geschlossen |
| Funktionserhalt        | ja          |
| für Durchmesser        | 53 - 63     |
| Halogenfrei            | ja          |
| Kunststoffummantelt    | nein        |
| Materialstärke         | 1,5 mm      |
| Spannbereich D max.    | 63 mm       |
| Spannbereich D min.    | 53 mm       |
| UV-beständig           | ja          |