


Technisches Datenblatt

Verschlusschraube, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2090201

OBO
BETTERMANN



CE UK CA Pg

CuZn 37 Messing
N vernickelt

Verschlusschraube N nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.

* Preise laut DEL-Notierung.

Stammdaten

Artikelnummer	2090201
Typ	168 MS PG21
Bezeichnung 1	Verschlusschraube
Hersteller	OBO
Dimension	PG21
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,42 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0609 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Verschlusschraube, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2090201

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Maß D	30 mm
Maß L	7 mm

Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	Pg 21
Gewindeart	PG
Gewindenenngröße metrisch/PG	21
Gewindesteigung	1,59 mm
Glasfaser verstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Schlagfest	nein
Schutzart	IP68