

Technisches Datenblatt

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 110 V

Artikelnummer: 5097631



Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11

- Geeignet für Gleich- und Wechselspannungs-Systeme
- Mit optischer Funktionsanzeige
- Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
- Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß
- Y-Schaltung


Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.



Stammdaten

Artikelnummer	5097631
Typ	VF110-AC DC
Bezeichnung 1	Blitzbarriere
Bezeichnung 2	für AC und DC
Hersteller	OBO
Dimension	110V AC
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4043 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Technisches Datenblatt

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 110 V

Artikelnummer: 5097631



Technische Daten

Ansprechzeit	<25 ns
Ausblasend	nein
Ausführung	110 V Version
Ausführung der Pole	2
Baubreite in Teileinheiten (TE, 17,5mm)	1
Betriebstemperatur max.	80 °C
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Fernsignalisierung	nein
Höchste Dauerspannung AC	150 V
Höchste Dauerspannung DC	200 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.	0,14 mm ²
LPZ	2→3
Max. netzseitiger Überstromschutz	20
Maximale Vorsicherung	20 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	6,5 kA
Montageart	Hutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	2 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)	110 V
Netzform	sonstige
Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme)	20 A
Polzahl	3
Prüfklasse Typ 3	ja
Schutzart	IP20
Schutzpegel	≤0,5
Schutzpegel Ader - Ader	<500 V
Schutzpegel Ader - Erde	<1400 V
Signalisierung am Gerät	optisch
SPD nach EN 61643-11	Typ 3
SPD nach IEC 61643-1	class III
Temperaturbereich max.	80 °C
Temperaturbereich min.	-40 °C