

# Technisches Datenblatt

Bügel­schelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne,  
A2

Artikelnummer: 1186323



Bügel­schelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profil­schiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwan­nen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

## Stammdaten

Artikelnummer	1186323
Typ	BS-H2-K-28 A2
Bezeichnung 1	Bügel­schelle 2056
Bezeichnung 2	2-fach
Hersteller	OBO
Dimension	22-28mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächen­norm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne,  
A2

Artikelnummer: 1186323



## Abmessungen

Länge	22,5 mm
Breite	33 mm
Höhe	91 mm
Blechstärke	2 mm
Maß A	22,5 mm
Maß B	33 mm
Maß C	34 mm
Maß G	M6
Maß H	91 mm
Maß L	47 mm
Maß t	2 mm

## Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	2
für Rohrdurchmesser max.	28 mm
für Rohrdurchmesser min.	22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	16 mm
Gewinde	M6
Halogenfrei	ja
Länge Außenmaß	34 mm
Max. Anzugsdrehmoment	3 Nm
Mit Kunststoffwanne	ja
Montageart	Profilschiene
Schlitzweite	10 mm
Spannbereich D max.	28 mm
Spannbereich D min.	22 mm
Zusatz Oberfläche	unbehandelt
Zusatz Werkstoff	rostfreier Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne	Polypropylen