


Technisches Datenblatt

Bügelshelle 2056 U-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1186510



Bügelshelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilshiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



St Stahl

FT tauchfeuverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Artikelnummer | 1186510 |
| Typ | BS-U2-M-16 FT |
| Bezeichnung 1 | Bügelshelle 2056 |
| Bezeichnung 2 | 2-fach |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 12-16mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 3,998 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT



Artikelnummer: 1186510

Abmessungen



| | |
|-------------|---------|
| Länge | 22,5 mm |
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Maß A | 22,5 mm |
| Maß B | 20 mm |
| Maß C | 28 mm |
| Maß G | M6 |
| Maß H | 65 mm |
| Maß L | 46 mm |
| Maß t | 1,5 mm |

Technische Daten

| | |
|---|---------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
| Funktionserhalt | ja |
| für Rohrdurchmesser max. | 16 mm |
| für Rohrdurchmesser min. | 12 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
| Gewinde | M6 |
| Halogenfrei | ja |
| Länge Außenmaß | 28 mm |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Mit Kunststoffwanne | nein |
| Mit Metallwanne | ja |
| Montageart | Profilschiene |
| Schlitzweite | 10 mm |
| Spannbereich D max. | 16 mm |
| Spannbereich D min. | 12 mm |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Stahl |