

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau



Artikelnummer: 2022605



Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweiggästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2022605
Typ	V-TEC PG7 SGR
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Hersteller	OBO
Dimension	PG7
Farbe	silbergrau; RAL 7001
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,41 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau



Artikelnummer: 2022605

Abmessungen



Maß E	16,5 mm
Maß L max.	23 mm
Maß L min.	18 mm
Maß L1	8 mm
Maß L2	5 mm
Maß L3	12,6 mm

Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Ausführung	gerade
Biegeschutz	nein
Dichtbereich D max.	6,5 mm
Dichtbereich D min.	2,5 mm
explosiongeschützt	nein
Flachkabelverschraubung	nein
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	Pg 7
Gewindeart	PG
Gewindelänge	8 mm
Gewindenenngröße	7
Gewindesteigung	1,41 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Instabiler Drehmoment	1,67 Nm
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
Schlagfest	nein
Schlüsselweite	15
Schutzart	IP68
Sechskant Eckmaß	16,5 mm
Teilbare Verschraubung	nein
Temperatureinsatzbereich max.	65 °C

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Artikelnummer: 2022605



Technische Daten

Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Zugentl. und Verdrehenschutz D2 max.	6,5 mm
Zugentl. und Verdrehenschutz D2 min.	3 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	ja