Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 100, 2 Modul 45-Steckdosen im Deckel, 1-polig

Artikelnummer: 2007821





Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar mit Verliersicherung und 2 Modul45-Steckdosen. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN

60695-2-11, Prüftemperatur 650°C.

Lichte Innenmaße: 136x102x57 mm















Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2007821
Тур	T 100 2MSD WS
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	mit 2 Schuko Steckdosen 33° ws
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x67
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	25,85 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 100, 2 Modul 45-Steckdosen im Deckel, 1-polig





Abmessungen		
	Länge	150 mm
	Breite	116 mm
	Höhe	67 mm
34 34		
○B○ ▼100		
150		



	·
Anreihbar	ja
Anzahl der Einführungen	10
Art der Einführung_	Zugentlastungseinführungen zum direkten Durchstossen
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V
Bestückung	sonstige
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	ja
Einführungen	10
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form	rechteckig
Funktionserhalt	ohne
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	136x102x57 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Nennquerschnitt min.	2,5 mm²
Nennspannung	500 V
Plombierbar	ja
Schutzart	IP30
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Witterungsbeständig	nein
	1