

Technisches Datenblatt

Aluminiumleergehäuse Mx36, pulverbeschichtet

Artikelnummer: 2011332



Robuste Aluminium-Leergehäuse für Maschinenbau und Automatisierungstechnik.

Mit ihren hervorragenden mechanischen und thermischen Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen geeignet. Daher auch optimal für den Einsatz in der Industrie, im Hafen- und Schiffsbau sowie in der Agrarwirtschaft.

Sie schützen die Elektroinstallation vor hochgradiger Beanspruchung. Extremere Kälte oder Hitze widerstehen die Produkte genauso wie Vandalismus und Schlagwirkung an Straßen, Bahnstrecken oder in Tunneln.

Mit Schutzart IP 66 sind sie bestens gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.

Die Aluminium-Gehäuse sind pulverbeschichtet (RAL 7001) und werden jeweils mit Deckel, Edelstahlschrauben, Dichtung und 2 bzw. 4 Erdungsschrauben geliefert.

Temperatur: -40°C bis +125°C



AIG Aluminiumdruckguss

P pulverbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	2011332
Typ	Mx 361609 SGR
Bezeichnung 1	Aluminiumleergehäuse
Hersteller	OBO
Dimension	360x160x91
Farbe	silbergrau; RAL 7001
Werkstoff	Aluminiumdruckguss
Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	320 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Aluminiumleergehäuse Mx36, pulverbeschichtet

Artikelnummer: 2011332



Abmessungen



Länge	360 mm
Breite	160 mm
Höhe	91 mm



Technische Daten

Anbaumöglichkeit	ja
Ausführung Deckel Kleinverteiler	geschlossen
Deckelbefestigung	geschraubt
Form	rechteckig
Geeignet für Außenanwendung	ja
Geeignet für Blitzschutz	nein
Lichte Innenmaße	317.5x149x92 mm
Mit Deckel	ja
Mit Montageplatte	nein
Schutzart	IP66
Temperatureinsatzbereich max.	125 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-40 °C
Witterungsbeständig	ja