

# Technisches Datenblatt

## Kabelverbindungsmuffe

Artikelnummer: 2022060



Schutzart IP54, Nennspannung 660 V. Verbindungsmuffen sind gemäß VDE nur für ortsfeste Verlegungen bestimmt!

117/2,5 VDE / PG 16: Nennquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, mit 5poligem Klemmeinsatz 2,5 mm<sup>2</sup> und Kabeleinführungen mit Zugentlastung für Kabeldurchmesser 9-14 mm.  
117/6 VDE / PG 21: Nennquerschnitt 6 mm<sup>2</sup>, mit 5poligem Klemmeinsatz 6 mm<sup>2</sup> und Kabeleinführungen mit Zugentlastung für Kabeldurchmesser 12-18 mm.

117/6 VDE: Nennquerschnitt mm<sup>2</sup>, mit 5poligem Klemmeinsatz 6 mm<sup>2</sup> und Kabeleinführungen mit Zugentlastung Pg 21 für Kabeldurchmesser 12-18 mm  
5poligem Klemmeinsatz 6 mm<sup>2</sup>



PS Polystyrol

### Stammdaten

Artikelnummer	2022060
Typ	117 5x6
Bezeichnung 1	Kabelverbindungsmuffe
Hersteller	OBO
Dimension	6mm2
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,306 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Kabelverbindungsmuffe

Artikelnummer: 2022060



### Abmessungen



Maß D	33,5 mm
Maß L	82 mm

### Technische Daten

Einführungen	Pg 21
Halogenfrei	ja
Nennspannung	660 V
Schlagfest	ja
Schutzart	IP54