

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau



Artikelnummer: 2024241



Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweiggästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2024241
Typ	V-TEC L PG36 SGR
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Bezeichnung 2	mit langem Anschlussgewinde
Hersteller	OBO
Dimension	PG36
Farbe	silbergrau; RAL 7001
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,75 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau



Artikelnummer: 2024241

Abmessungen



Maß E	60 mm
Maß L max.	54 mm
Maß L min.	39 mm
Maß L1	18 mm
Maß L2	8 mm
Maß L3	31 mm

Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Ausführung	gerade
Biegeschutz	nein
Dichtbereich D max.	32 mm
Dichtbereich D min.	18 mm
explosionssgeschützt	nein
Flachkabelverschraubung	nein
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	Pg 36
Gewindeart	PG
Gewindelänge	18 mm
Gewindenenngröße	36
Gewindesteigung	1,5 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Instabiler Drehmoment	5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
Schlagfest	nein
Schlüsselweite	53
Schutzart	IP68
Sechskant Eckmaß	60 mm
Teilbare Verschraubung	nein
Temperatureinsatzbereich max.	65 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau

Artikelnummer: 2024241



Technische Daten

Zugentl. und Verdrehenschutz D2 max.	32 mm
Zugentl. und Verdrehenschutz D2 min.	20 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	ja