


Technisches Datenblatt

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046596



Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	2046596
Typ	S32W FT
Bezeichnung 1	Stapa Steckrohr
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø32, 3000mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	21
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	91,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m



Technisches Datenblatt

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046596



Abmessungen



Länge	3.000 mm
Maß D	32 mm
Maß L	3.000 mm
Maß M	M32
Maß t	1,2 mm

Technische Daten

Aufputz	ja
Ausführung Rohre	starr ohne Gewinde

Technisches Datenblatt

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046596



Technische Daten

Betoninstallation	ja
Biegeverhalten	starr
Druckfestigkeit	schwer (1250 N)
Gebrauchstemperatur max.	+ 400 °C
Gebrauchstemperatur min.	- 45 °C
Hohlwandinstallation	ja
Installation auf Holz	ja
Installation im Erdreich	ja
Installation im Freien	ja
Klassifizierungscode	44571
Maschinen und Anlageinstallation	ja
Mit Muffe	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Schlagfestigkeit	schwer (2,0 kg/300 mm)
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heiasphalt)	ja
Unterflurinstallation (Estrich)	ja
Unterputz	ja