

# Technisches Datenblatt

## Porenbetondübel mit Außengewinde M10

Artikelnummer: 3497616



Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlpreisdübel für den Einsatz in Porenbeton.

Ausführung mit Außengewinde. Für eine Brandbelastung bis zu 120 Minuten geeignet, Lastwerte der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entnehmen (gilt für Porenbeton der Festigkeitsklassen min. 3,3).

Für die Montage ist ein Setzwerkzeug erforderlich.




DIBt U

- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	3497616
Typ	PBD M10x10
Bezeichnung 1	Porenbetondübel
Bezeichnung 2	mit Außengewinde
Hersteller	OBO
Dimension	90x14
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen



Länge	90 mm
Maß L	90 mm

# Technisches Datenblatt

Porenbetondübel mit Außengewinde M10

Artikelnummer: 3497616



## Technische Daten

Ausführung	zum Einschlagen
Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Klemmstärke	10 mm