


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M8 F

Artikelnummer: 3158640



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.




St	Stahl
F	feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3158640
Typ	SKS 8x30 F
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M8x30
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,144 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	30 mm
Maß d	8 mm
Maß L	30 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M8 F

Artikelnummer: 3158640



Technische Daten

Festigkeitsklasse	5.6
Gewinde	M 8 x 30
Gewinde metrisch	8
Gewindesteigung	1,25 mm
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	13
Vollgewinde	ja