
Technisches Datenblatt

Montageschienenanker MMS-plus MS 7,5x50, mit flachem Panhead

Artikelnummer: 3498261





Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit großem Rundkopf für die Befestigung von Montage- und Profilschienen. Torx-Antrieb T30.

Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.





Stahl



galvanisch verzinkt

Stammdaten


3498261
Montageschienenanker
mit flachem Panhead
OBO
7,5x50mm
Stahl
galvanisch verzinkt
EN ISO 19598 / EN ISO 4042
100
Stück
1,5 kg
kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Montageschienenanker MMS-plus MS 7,5x50, mit flachem Panhead







6 mm

Torx

17 mm

sonstige

Bohrungsdurchmesser min.

Kopfdurchmesser

Schraubsystem

Kopfform