

Technisches Datenblatt

Bolzenanker BZ3 A5

Artikelnummer: 3498730



Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.

Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.

Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2. Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.

* Mit großer Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)




A5	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3498730
Typ	BZ3 8x75/0-20A5
Bezeichnung 1	Bolzenanker BZ3
Hersteller	OBO
Dimension	M8x75
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	75 mm
Maß L	75 mm

Technisches Datenblatt

Bolzenanker BZ3 A5

Artikelnummer: 3498730



Technische Daten

Ausführung	zum Einschlagen
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben	Spreizdübel
Bohrungsdurchmesser min.	8 mm
Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
Gewindeart	metrisch
Schlüsselweite	13
Montageart Dübel, Anker	Vorsteckmontage
Schraubsystem Anker	Außensechskant
Klemmbereich max.	20 mm
Klemmbereich min.	0 mm
Gewinde imperial	5/16 Zoll
Brandschutzklasse nach EN 13501-2	sonstige
ETA Erdbebenbewertung	C1 und C2