

Technisches Datenblatt

Tiefenerder für Standardanwendungen

Artikelnummer: 5000750



- hohe Korrosionsbeständigkeit
- Zinkauflage von ca. 130 µm
- mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
- runder Zapfen mit zwei Rändelungen
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Kurzschlussstrom I_k (50 Hz), Zeit 1 s, Temp. max. 300 °C: 7.9 kA



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5000750
Bezeichnung 1	Staberder
Bezeichnung 2	standard
Hersteller	OBO
Dimension	1,5m
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	360 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,294 kg COe / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Tiefenerder für Standardanwendungen

Artikelnummer: 5000750



Abmessungen



Länge 1.500 mm

Technische Daten

Ausführung	sonstige
Bauform Tiefenerder	Standard
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Kurzschlussstrom (50Hz)(1s;≤300°C)	7,9
Profilart	rund D=20 mm
Verbindungsart	mit Zapfen/Bohrung