

Technisches Datenblatt

Universeller Dachhaken für PV-Modulmontage, Ziegeldach

Artikelnummer: 5901410



Dachhaken zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Schrägdächern in Kombination mit Trägerprofil TP 45. Geeignet für Ziegeldächer. Rastbare Befestigung an Trägerprofil. Montage an Dachsparren mit Tellerkopfschrauben TKS. Dachhaken ist horizontal und vertikal über Verschraubungen stufenlos einstellbar, passender Schlüssel Torx 40. Höheneinstellung im Bereich der Dachlatte von 40-54 mm, seitliche Verstellmöglichkeit bis zu 76 mm, Höhenverstellung des Trägerprofils bis zu 18 mm.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	5901410
Typ	DHU A2
Bezeichnung 1	Dachhaken universal
Bezeichnung 2	für Schrägdachsystem
Hersteller	OBO
Dimension	140x197x144
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	108,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Universeller Dachhaken für PV-Modulmontage, Ziegeldach

Artikelnummer: 5901410



Abmessungen



Breite 120 mm

Technische Daten

Materialstärke	6 mm
Mit Befestigungsmaterial	nein
Mit Montageplatte	nein
Neigungswinkel max.	0 °
Neigungswinkel min.	90 °
Verstellbar	ja
Geeignet für Befestigung Photovoltaik-Dach-/Fassadenbefestigung	Schrägdachbefestigung
Geeignet für Dachmaterial	Dachpfanne
Breite Befestigungsplatte	75 mm
Länge Befestigungsplatte	120 mm
Höhe Befestigungsplatte	36 mm
Dachdurchdringung notwendig	ja
Ausrichtung	horizontal/vertikal
Verankerung	schrauben