

# Technisches Datenblatt

## Mittel- und Feinschutz FLD für Doppeladersysteme 12 V

Artikelnummer: 5098603



Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

- Mittel- und Feinschutz
- Standardausführung für Doppeladersysteme
- zweistufige Schutzschaltung
- mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
- im platzsparenden 17,5-mm-Rastermaß
- mit induktiver Entkopplung im Längsweig


Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.



### Stammdaten

Artikelnummer	5098603
Typ	FLD 12
Bezeichnung 1	Blitzbarriere
Bezeichnung 2	mit Entkopplungsinduktivität
Hersteller	OBO
Dimension	12V AC
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Technische Daten



Anschlussquerschnitt flexibel max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt flexibel min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt starr max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt starr min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Anzahl Pole	2
Einfügedämpfung (Insertion loss)	3 dB @ 180 kHz dB
Erdung über:	Klemme
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Fernmeldekontakt	nein
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350)	D1: 3
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20)	10 kA
Grenzfrequenz	0,18 MHz
Höchste Dauerspannung AC	9
Höchste Dauerspannung DC	13
Impulsstrom	1,5 kA
Isolationswiderstand	>1 MΩ
Kapazität (Ader-Ader)	<10 nF
Kapazität (Ader-Erde)	<1 nF
Kategorie	Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Montageart	Hutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 μs)	5 kA
Nennlaststrom AC	0,7
Nennlaststrom DC	1 A
Prüfnorm	IEC 61643-21
Schirm Anschluss	nein
Schutzart	IP20
Schutzpegel Ader - Ader	<30 V
Schutzpegel Ader - Erde	<600 V
Serieninduktivität pro Ader	120 μH ± 20 %
SPD nach IEC 61643-21	Class I+II+III / D1+C2+C1
Stecksystem	Klemme
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20μs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Teilungseinheit TE (17,5 mm)	1
Temperatureinsatzbereich max.	80 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-40 °C
Zulassungen	UL