

Technisches Datenblatt

Erdungsfestpunkt mit Achse und Doppelgewinde FT

Artikelnummer: 5420024



- Zum Anschluss an Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen
- Kontaktplatte: Ø 80mm aus Edelstahl, rostfrei (V4A)
- Mit M10 und M12 Gewinde
- Inkl. Abdeckung aus Kunststoff zur einfachen Installation
- Mit Anschlussbolzen 180mm (FT)




St Stahl

FT tauchfeerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5420024
Bezeichnung 1	Erdungsfestpunkt mit Achse
Bezeichnung 2	und Doppelgewinde
Hersteller	OBO
Dimension	M10/M12
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	180 mm
-------	--------

Technisches Datenblatt

Erdungsfestpunkt mit Achse und Doppelgewinde FT

Artikelnummer: 5420024



Technische Daten

Anschlussachse	180 mm
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Durchmesser der Anschlussplatte	80 mm
Gewinde	M10/M12
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C)	4,9
Werkstoff der Anschlusslasche	Stahl, feuerverzinkt