

# Technisches Datenblatt

## Gitterrinne GR-Magic® 35 A2

Artikelnummer: 6000059



Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 35 mm.  
Für die Gitterrinne werden keine zusätzlichen Verbinderbauteile benötigt, sie wird einfach ineinandergesteckt. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm (Ausnahme GRM 35/50 = 20 x 100 mm).  
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6000059
Typ	GRM 35 300 A2
Bezeichnung 1	Gitterrinne GRM
Hersteller	OBO
Dimension	35x300x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	159 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

## Gitterrinne GR-Magic® 35 A2

Artikelnummer: 6000059



### Abmessungen




Länge	3.000 mm
Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	35 mm
Höhe	1 in
Maß B	300 mm

### Technische Daten

Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Boden Decke Wand
Funktionserhalt	nein
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	105 cm <sup>2</sup>
Nutzquerschnitt	10500 mm <sup>2</sup>
Profilform	U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Schraublose Verbinder	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung

### Belastungen

einsetzbare Stützabstände min.	1 m
einsetzbare Stützabstände max.	2 m
Stützabstand 1,0m	0,75 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,22 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,15 kN/m



### Belastungsdiagramm Gitterrinne GR-Magic Typ GRM 35

- 1** Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2** Stützweite in m
- 3** Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4** Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite