

# Technisches Datenblatt

## Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normal- und Sonderstromkreis

Artikelnummer: 6107990



Eingang: 2 x Dreiphasenstromkreis über selbstverriegelnden Steckverbinder 5-polig, Typ WINSTA MIDI (Steckerteil).

Ausgang: 12 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß (6 x) und schwarz (3 x), 25 A, Typ WINSTA MIDI (Buchsenteil: je Drehstromkreis 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

Eingang: 2 x Dreiphasenstromkreis über selbstverriegelnden Steckverbinder 5-polig, Typ WINSTA® MIDI (Steckerteil).

Ausgang: 12 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß (6 x) und schwarz (3 x), 25 A, Typ WINSTA® MIDI (Buchsenteil: je Drehstromkreis 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.



St Stahl

### Stammdaten

Artikelnummer	6107990
Typ	UVS-WIN 6S6W
Bezeichnung 1	Energieverteiler
Bezeichnung 2	mit WINSTA 1E 12A
Hersteller	OBO
Dimension	300x163x46
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	137,046 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normal- und Sonderstromkreis

Artikelnummer: 6107990



## Abmessungen



Länge	196 mm
Breite	149 mm
Höhe	46 mm

## Technische Daten

Anschlussart	Stecksystem
Anzahl Abgriffe	6
Anzahl der Eingangsstromkreise	2
Eingang	5-polig
Farbe des Steckverbindersystems	schwarz/weiß
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	nein
Querschnitt der Anschlussleitung	4 mm <sup>2</sup>
Steckverbindersystem systemgebunden	ja