

# Technisches Datenblatt

## Oberteilklammer für WDKH-Kanäle, Kanalbreite 110 mm

Artikelnummer: 6176128



Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im WDKH-Kanal.  
Die Oberteilklammer kann auf der ganzen Kanallänge verschoben werden.  
Die Oberteilklammer wird auf der einen Seite eingerastet und nach vorne gestellt. Auf diese Weise ergibt sich eine Öffnung von 30°, dadurch ist die Verlegung der Leitungen sehr einfach.




Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

Artikelnummer	6176128
Typ	OTK H110
Bezeichnung 1	Oberteilklammer
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	96x29
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen



Länge	28,8 mm
Breite	95,7 mm
Höhe	10,5 mm
Maß a	95,7 mm
Maß b	28,8 mm

# Technisches Datenblatt

Oberteilklammer für WDKH-Kanäle, Kanalbreite 110 mm

Artikelnummer: 6176128



## Technische Daten

Befestigungsart	einrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Mit Potentialausgleich	nein
Oberteilbreite	110 mm
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK07
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C