

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter WKL 200 FT

Artikelnummer: 6232108



Weitspann-Kabelleiter mit 200 mm Seitenhöhe.
Längsverbinder Typ WRV 200 sind anteilig separat zu bestellen.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6232108
Typ	WKL 2050 FT
Bezeichnung 1	Weitspannkabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	200x500x6000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1440 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter WKL 200 FT

Artikelnummer: 6232108



Abmessungen




Abmessung	200x500
Länge	6.000 mm
Länge	6.000 ft
Breite	500 mm
Höhe	200 mm
Maß B	500 mm
Maß L	6.000 mm
Schlitzmaß Sprosse	17,00

Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
Nutzquerschnitt	884 cm ²
Nutzquerschnitt	88400 mm ²
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2,5 mm

Belastungen

einsetzbare Stützabstände min.	6 m
einsetzbare Stützabstände max.	10 m
Stützabstand 6,0m	3 kN/m
Stützabstand 7,0m	2,5 kN/m
Stützabstand 8,0m	2 kN/m
Stützabstand 9,0m	1,4 kN/m
Stützabstand 10,0m	1,4 kN/m



Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKL 200

- 1** Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2** Stützweite in m
- 3** Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4** Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite