

Technisches Datenblatt

Trennwand GA-TW90

Artikelnummer: 6279714



Trennwand zur Unterteilung der Rapid 80 GA, Rapid IBIS Geräteinbaukanäle Aluminium und ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.

Bei der senkrechten Montage von Geräteinbaukanälen sowie bei der Installation von ISS Installationssäulen wird zur sicheren Fixierung der Trennwand die Kanalklammer Typ KL80A benötigt.



St Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	6279714
Typ	GA-TW90
Bezeichnung 1	Trennwand
Bezeichnung 2	für GA 90
Hersteller	OBO
Dimension	8,4x70x2000
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	67,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Trennwand GA-TW90

Artikelnummer: 6279714



Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	70 mm
Höhe	8,4 mm

Technische Daten

Ausführung	1-fach
Befestigungsart	einlegbar
Geeignet für Kanalhöhe	90
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C