

Technisches Datenblatt

Industriesäulenprofil, Typ ISS160160IP6

Artikelnummer: 6290406



ISS Installationssäule zur Ausstattung von Montagearbeitsplätzen in Produktionsstätten. Das eloxierte Aluminiumprofil in schwerer Ausführung verfügt 2-seitig gegenüberliegend über eine 76,5 mm Systemöffnung zur Aufnahme von fronttrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD oder Montageträgern der Serie 71MT. Alle 4 Seiten des Profils verfügen über eine Montagenut im Standardmaß Nenngröße 8 zur Montage unterschiedlichster Anbauteile für Zusatzfunktionen (Item-Systembaukasten). Im Lieferumfang enthalten ist das Säulenprofil sowie die erforderlichen Oberteile für die Systemöffnungen in 2000 mm Längen und ein PE-Beutel mit 20 zusätzlichen Rastklammern Typ RKV3V, um Teillängen der Oberteile zu ermöglichen. Zwei geschlossene Kanäle im Inneren des Profils können optional zur Führung von Druckluft genutzt werden.



Alu Aluminium

EL eloxiert

Stammdaten

Artikelnummer	6290406
Typ	ISS160160IP6 EL
Bezeichnung 1	Installationssäule
Bezeichnung 2	Säulenprofil Industrie
Hersteller	OBO
Dimension	6000x160x160
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6020 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Industriesäulenprofil, Typ ISS160160IP6

Artikelnummer: 6290406



Abmessungen



Länge	6.000 mm
Breite	160 mm
Höhe	160 mm

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	2
Anzahl der Züge	2 St.
Ausführung	doppelseitig
Befestigungsart	Montageflansch
Bodenmontage	ja
Deckenmontage	ja
Durchgehendes Profil	ja
Halogenfrei	ja
Kabeleinführung	oben/unten
Oberteilbreite	76,5 mm
Ortsveränderlich	nein
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Säulenform	quadratisch
Säulenhöhe min.	6000 mm
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Verstellbar	nein
Vorverdrahtet	nein