
# **Technisches Datenblatt**

# 90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS

Artikelnummer: 7007278





Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm. Der Vertikalbogen wird über das Ende der Kabelrinne geschoben und ver-

schraubt.

Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

CE

Stahl

bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7007278
Тур	RBV 830 F FS
Bezeichnung 1	Vertikalbogen 90°
Bezeichnung 2	fallend
Hersteller	OBO
Dimension	85x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	121,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# **Technisches Datenblatt**

# 90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS





# Abmessungen 15 0000 0000 0000 0000 0000 0000 20

Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	300 mm

### **Technische Daten**

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt