

# Technisches Datenblatt

## US 7-Hängestiel FT

Artikelnummer: 6339212



Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 70 x 50 mm mit angeschweißter Kopfplatte.  
Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6339212
Typ	US 7 K 130 FT
Bezeichnung 1	Hängestiel
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte
Hersteller	OBO
Dimension	70x50x1300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	636 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## US 7-Hängestiel FT

Artikelnummer: 6339212




### Abmessungen



Länge	1.300 mm
Breite	70 mm
Höhe	50 mm
Maß L	1.300 mm

### Belast



### Belast

Max. Bel  
Die Tab  
Die ange  
achten!

### Technische Daten

Ausführung	U-Profil
Auslegerlänge 200	8,3 kN
Auslegerlänge 400	5 kN
Auslegerlänge 600	3,5 kN
Funktionserhalt	ja
Materialstärke	4 mm
maximale Zugbelastung	11 kN