

Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend DD

Artikelnummer: 7131680



Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 85.
Die Befestigung wird durch die Überlappung der Kabelrinnendeckel gewährleistet. Zusätzlich kann der Deckel mit Deckelklammern befestigt werden.



St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7131680
Typ	DBV 85 300 F DD
Bezeichnung 1	Deckel für Vertikalbogen 90°
Bezeichnung 2	fallend
Hersteller	OBO
Dimension	B300mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	129,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend DD

Artikelnummer: 7131680



Abmessungen



Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	85 mm
Blechstärke	0,03 in
Blechstärke	0,75 mm
Maß B	300 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein