


Technisches Datenblatt

90°-Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S
BSKH09-K0521

Artikelnummer: 7215612



90° Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K0521 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von horizontalen Richtungsänderungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.



Glasfaserleichtbeton

Stammdaten

Artikelnummer	7215612
Typ	BSKH09-B0521
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für BSKH09-K0521
Hersteller	OBO
Dimension	50x210
Farbe	grau
Werkstoff	Glasfaserleichtbeton
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1512 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

90°-Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S
BSKH09-K0521

Artikelnummer: 7215612



Abmessungen



Abmessung Außen	338 x 140
Abmessung Innen	210 x 50
Länge	464 mm
Breite	504 mm
Höhe	140 mm
Maß B	338 mm
Maß b	210 mm
Maß h	50 mm
Maß H	140 mm
Maß L	440 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	lose
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt	30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	90
Mit Lochung	nein
Trennwände möglich	ja
Ummantelung	ohne
Werkstoff des Isoliermaterials	Glasfaser-Leichtbeton
Winkel des Bogens	90 °