


Technisches Datenblatt

Kanaleinheit für GES4, Höhe 40-140 mm

Artikelnummer: 7424122



Montagefertige Kanaleinheit estrichbündig zur Leitungsführung, bestehend aus 3 Systemdeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen mit $H = 3$ mm. Für trockene Räume im Innenbereich mit trocken gepflegten Fußböden. Mit entsprechenden Systemzubehör auch für nass gepflegte Böden geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhenverstellbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreiten 200, 300 und 400 oder 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (bitte Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt. Mit verschraubbaren Geräteeinbaudeckeln mit je einer Einbauöffnung für eine quadratische Einbaueinheit der Nenngröße 4.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 7424122 |
| Typ | OKA-G40040140D4 |
| Bezeichnung 1 | Kanaleinheit estrichbündig |
| Bezeichnung 2 | für Geräteinsatz GES4 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 2400x400x140 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 2,4 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 1453,3 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |

Abmessungen



| | |
|--------|----------|
| Länge | 2.400 mm |
| Breite | 400 mm |

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit für GES4, Höhe 40-140 mm

Artikelnummer: 7424122



Technische Daten

| | |
|---|------------------|
| Abdeckung Montageöffnung | ja |
| Abdeckungen | 3 |
| Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten | 3 |
| Befestigungsart Montage-System | Boden |
| Bodenblech | nein |
| Deckelbefestigung rastend | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | ja |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Entkoppelbar | ja |
| Geeignet für Dehnungsfuge | nein |
| Gewebewand | ja |
| Kanalhöhe max. | 140 mm |
| Kanalhöhe min. | 40 mm |
| Materialstärke Deckel | 4 |
| Mindestestrichhöhe | 40 |
| Mit Anschlussöffnung | ja |
| Mit Potentialausgleich | nein |
| Mit Trennwand | nein |
| Mit Überstand | ja |
| Montageöffnung | für Geräteinsatz |
| Montageöffnung | quadratisch |
| Nenngröße für Geräteinbaueinheiten | 4 |
| Nivellierbereich max. | 140 mm |
| Nivellierbereich min. | 40 mm |
| Oberteil abnehmbar | ja |